

Glo Seal™

Spectroline® Tinte UV + Sellador



GLO SEAL™

Sirve para localizar con exactitud todas las zonas de fugas y sella las microfugas de A/A&R desde el interior.

El adaptador pivotante doble patentado por Spectroline permite cambiar fácilmente entre racores abocardados de 5/16" o 1/4", lo que la convierte en una herramienta versátil siempre a mano.

- Funciona con todos los refrigerantes y aceites habituales
- Fórmula no polimérica, soluble en aceite, segura para los componentes del sistema y el equipo de recuperación
- Se mantiene de forma segura en el sistema para ayudar a protegerlo contra futuras fugas. Altamente concentrado para ver todas las fugas con un brillo intenso

En la caja:

- Inyector de jeringa de un sólo uso (10 ml)
- Adaptador dual patentado (1/4" abocardado - 5/16" abocardado)

Descripción	Referencia
GLO SEAL™ 10 ml JERINGA INYECTORA Y ADAPTADOR	JAV-1420
GLO SEAL™ 10 ml INYECTOR DE JERINGA	JAV-1421

Dosificación:

10 ml = 0,5 - 2,5 toneladas de refrigerante (1,76 - 8,79 kW)



JM0333 1/1/23