

Pour direct



JAV-1171 AR-Glo, 473ml

## AR-Glo 5E®

VERSER DIRECTEMENT DANS LE SYSTÈME



Les colorants en bouteille AR-Glo peuvent être versés directement dans n'importe quel système AC&R. Le colorant peut rester en toute sécurité dans le système pour confirmer les réparations et effectuer les futurs contrôles de maintenance préventive.

- Le colorant Universal/POE est compatible avec TOUS les réfrigérants et lubrifiants
- Fluorescence jusqu'à 10 % plus brillante. Les colorants Spectroline sont plus brillants que ceux de la concurrence
- Durée de conservation améliorée – Jusqu'à 5 ans !
- Stabilité améliorée – Plus grande tolérance aux températures extrêmes Plage de vide et à l'humidité
- Respect de l'environnement – Matières premières naturelles et sûres, faible empreinte carbone
- Formule exclusive – Par les inventeurs et le nom le plus fiable en matière de détection de fuites par fluorescence

Description		Code article
AR-Glo, 473ml		JAV-1171 (SPE-AG5E-16)
Dosage	Traite (eau)	
473ml	jusqu'à 242L	